



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDS18V1000



Rendelési adatok

Rendelés száma	074052 GDS18V1000
GTIN	4059952564586
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**

Erős 18V ütvecsavarozó **BITURBO** kefe nélküli technológiával a **legkeményebb** csavarozási feladatokhoz fémekben.

- **3 sebesség- / nyomatékfokozat a fordulatszám és a nyomaték kiváló kontrolállásához.**

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M24
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V

Súly	2,9 kg
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Ütésszám	0 - 2600 min ⁻¹
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték kemény	1000 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	GDS18V-1000
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Max. vibráció EN szerint	13,5 m/s ²
Maximális leszakadási nyomaték	1600 Nm
Nyomatékfokozatok	3
Termék fajtája	Ütvecsavarozó