

**Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDR18V200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
 - **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- Kompakt 18V ütvecsavarozó 1/4 col bitbefogóval.
- **Nagy nyomaték és magas ütésszám (4000 min⁻¹) a gyors munkavégzési sebesség érdekében fémekben (M16-ig) és fában végzett csavarozási feladatoknál.**
 - **Nagyon rövid felépítésű a tökéletes kezelés érdekében a legszűkebb helyeken és fejt felett is.**

Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Energiaellátás	Akkus

Gyártó jelölése	GDR18V200
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Max. vibráció EN szerint	14 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Ütésszám	0 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	200 Nm
Súly	1,1 kg
Jellemző felhasználás	Strong
Szerszámbefogó meghajtási profil	Belső hatszög
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M16
Nyomatékfokozatok	1
Maximális leszakadási nyomaték	350 Nm
Termék fajtája	Ütvecsavarozó