

**Csiszolótárcsa (CER) Purple Grain Easy, Ø 125 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566357 36
GTIN	4027497150922
Árucikk kategória	53L

Leírás**Kivitel:**

Csiszolótárcsa önélező **kerámia csiszolószemcsével (CER)** és integrált üvegszál erősítésű tartótányérral. Egy fíber csiszolótárcsa **agresszív csiszolási viselkedését** kombinálja a **nyugodt járással** és egy legyezős csiszolótárcsa élettartam előnyével.

Felhasználás:

Felületeken és széleken történő felhasználáshoz.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Szemcsézet	36
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Tartótányér	Üvegszál tartótányér

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Ajánlott fogásszög	5-15 fok
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Száraz	alkalmas		