



## Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDX18V210C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074052 GDX18V210C
GTIN	4059952587745
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
  - **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- Erős ütvecsavarozó 2 üzemmóddal fémhez és fához, **Bluetooth-Connectivity** funkcióval.
- **Speciális szerszámbefogó 1/2 col négyszöggel és 1/4 col hatszöggel kombinálva.**
  - **3 fokozatú PowerControl – különböző nyomatékokhoz eltérő felhasználásoknál.**
  - **A további paraméterek és üzemmódok a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.**

#### Tartalom:

2xLi-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Ütésszám	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll

Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Jellemző felhasználás	Strong
Súly	1,2 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték kemény	210 Nm
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M16
Szerszámbefogó meghajtási profil	Belső hatszög, külső négyszög
Max. vibráció EN szerint	9,8 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	GDX18V210C
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Nyomatékfokozatok	3
Maximális leszakadási nyomaték	370 Nm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája	Ütvecsavarozó