

**Akkus ütvecsavarozó akku nélkül, Típus: GDX18V210C****Rendelési adatok**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Rendelés száma    | 074051 GDX18V210C |
| GTIN              | 4059952587721     |
| Árucikk kategória | 03B               |

**Leírás****Kivitel:**

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
  - **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**
- Erős ütvecsavarozó 2 üzemmóddal fémhez és fához. **Bluetooth-Connectivity** funkcióval.
- **Speciális szerszámbefogó 1/2 col négyszöggel és 1/4 col hatszöggel kombinálva.**
  - **3 fokozatú PowerControl – különböző nyomatékokhoz eltérő felhasználásoknál.**
  - **A további paraméterek és üzemmódok a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.**

**Tartalom:**

Akkuk nélküli és töltőkészülék nélküli verzió, L-BOXX-szal.

**Figyelem:**

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll |
| Energiaellátás        | Akkus    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Csomagolás                       | Rendszerkoffer (L-Boxx)       |
| Ütésszám                         | 0 - 4100 min <sup>-1</sup>    |
| Jellemző felhasználás            | Strong                        |
| Akkumulátor-feszültség           | 18 V                          |
| Maximális nyomaték kemény        | 210 Nm                        |
| Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)       | M16                           |
| Gyártó jelölése                  | GDX18V210C                    |
| Súly                             | 1,2 kg                        |
| Max. vibráció EN szerint         | 9,8 m/s <sup>2</sup>          |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Belső hatszög, külső négyszög |
| Akkumulátor típus                | Lítium-ion                    |
| Akkumulátor kapacitás            | 4 Ah                          |
| Nyomatékfokozatok                | 3                             |
| Maximális leszakadási nyomaték   | 370 Nm                        |
| Interfész                        | Bluetooth kapcsolat           |
| Termék fajtája                   | Ütvecsavarozó                 |