



## Akkus fúró-csavarozó akku nélkül, Típus: GSR18V150C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070246 GSR18V150C
GTIN	4059952523217
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

A **Connectivity** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

#### Tartalom:

L-BOXX és segédmarkolat akku és töltőkészülék **nélkül**.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

### Műszaki leírás

Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	2,1 kg
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Maximális csigafúró Ø fában	150 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GSR18V-150C
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Maximális nyomaték lágy	84 Nm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Max. vibráció EN szerint	2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális nyomaték kemény	150 Nm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Energiaellátás	Vezetékes
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, puha markolattal, akku nélkül, L-Boxx-ban