



Akkus hőlégfúvó pisztoly, Típus: GHG18V50



Rendelési adatok

Rendelés száma	078334 GHG18V50
GTIN	4059952586694
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Akkus hőlégfúvó 2 hőmérséklet fokozattal (300° / 500°)

- **Gyors felfűtés, csak 6 másodperc 300°-ig.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához.**
- **Kompatibilis a Bosch vezetékes hőlégfúvó pisztolyaink más fúvókáival.**

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül. L-BOXX, reflektor fúvóka és szűkítőfej.

Figyelem:

Megfelelő akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a Bosch 18V rendszerhez a 073851 – 073858 sz. és a 073863 – 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Vezetékes
Gyártó jelölése	GHG18V-50
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Súly	590 g

Levegő hőmérséklet	300 - 500 °C
Levegő térfogatáram	175 l/min
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hőmérséklet fokozatok száma	2
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Heissluftbläser