



## Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: GDS1050HC



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074052 GDS1050HC
GTIN	4059952548616
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Akkus ütvecsavarozó.

- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.**

3/4 colos ütvecsavarozó **BITURBO** kefe nélküli technológiával és **Bluetooth-Connectivity** funkcióval.

- **3 sebesség- / nyomatékfokozat.**
- **2 üzemmód fémhez és fához.**
- **A további paraméterek a Toolbox applikációval egyedileg beállíthatóak.**

#### Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073867 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	1050 Nm
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M24
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll

Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor-feszültség	18 V
Max. vibráció EN szerint	13,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Ütésszám	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Energiaellátás	Akkus
Súly	2,9 kg
Akkumulátor kapacitás	8 Ah
Gyártó jelölése	GDS18V-1050HC
Maximális leszakadási nyomaték	1700 Nm
Nyomatékfokozatok	3
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája	Ütvecsavarozó