

Garant**Setting Bench SB 1, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	439900 1500
GTIN	4062406785727
Árucikk kategória	41R

Leírás**Kivitel:**

Egyszerűen és kényelmesen kezelhető horizontális beállító készülék műhelyben használható érintőképernyővel belső és külső mérőkészülékek beállításához. A készülék jó kidolgozási minőségű és masszív gránit alappal, valamint nagy pontosságú megvezetőkkel rendelkezik. A nagy pontosságú motorvezérlés szabályozza a beállított értékeket különböző mérőerők kifejtése során is valós időben. Többnyelvű szoftver. USB csatlakozó nyomtatóhoz és szkennelhez.

Funkció:

- **Belső és külső méretek adhatóak meg milliméterben vagy colban.**
- **Integrált tőrés kalkulátor min., max. és középérték gyors kiválasztásával.**
- **Kedvencek tárolása mérőeszközök ismételt beállításához.**
- **A folyamatot (előzményeket) rögzíti és az bármikor behívható.**

Tartalom:

Tápegység, porvédő tok, gyári kalibrálás, használati útmutató, szállítási tartók.

Opcionális tartozék:

Adapter 439910; 439912; 439915; 439916 sz., nyomtató 085505 sz., 2D vonalkód szkennel 439930 sz. 1950GHD méret, konnektor elosztó 081163; 081179 sz.

Figyelem:

A mérési eltérés határértéke (MPE) VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, 17.2 lapja szerint. Engedélyezett környezeti feltételek 20 °C ±3 K, kalibrált etalonokkal vagy normál mérőeszközökkel mérve az integrált hőmérséklet kompenzáció alkalmazásával.

Műszaki leírás

Interfész	USB csatlakozó
Alapelem mélység	320 mm
kijelzés módja	TFT érintőképernyő
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Áramellátás	100 – 240 V
Külső méréstartomány	40,1 - 1556 mm
Magasság	706 mm
Súly	430 kg
Leolvasás	0,001 mm
Kimeneti feszültség	24V, 5A
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kijelző mérete	10 coll
Hálózati frekvencia	50 - 60 Hz
Pontosság	1,5 + L(mm)/300 µm
Energiaellátás	Vezetékes
Alaplap hossza	2240 mm
Teljesítményfelvétel	150 W
Hálózati feszültség	100 - 240 V
Ismétlési pontosság (2 σ)	1 µm
Belső méréstartomány	1 - 1516 mm
Termék fajtája	Beállító készülék