

**ECO recéző marószerszám jobbos, Szárméret: 12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 290239 12     |
| GTIN              | 4030741949319 |
| Árucikk kategória | 29H           |

**Leírás****Kivitel:**

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

**Műszaki leírás**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Recéző furat Ø-höz $d_2$       | 8 mm            |
| Recézési szélességhez, b       | 4 mm            |
| HM persely, fedőtárcsa, csavar | 299920 8        |
| Recézési Ø-höz $d_1$           | 15 mm           |
| Működési tartomány             | 3 - 50 mm       |
| Recézési profil                | RGE45° BL/BR15° |
| Recézési profil                | RGE30° 2×AA     |
| Termék fajtája                 | Recézőszerszám  |