

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 14
GTIN	4030741933257
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Szár szélessége	14 mm
Vezetőcsap	299911 6
Recézési Ø-höz d ₁	10; 15 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

