



ECO recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290242 20
GTIN	4030741949432
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható. A gyártási \emptyset beállítása skála segítségével.

Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	6 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 9
Recézési \emptyset -höz d ₁	25 mm
Működési tartomány	10 - 250 mm
Recéző furat \emptyset -höz d ₂	8 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

