

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 12Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 12X
GTIN	4030741933240
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Működési tartomány	8 - 200 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20; 25 mm
Vezetőcsap	299911 8
Recézési szélességhez, b	8 mm
Szár szélessége	12 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°
Termék fajtája	Recézőszerszám

