

**ECO recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290242 25
GTIN	4030741949456
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Menetes csapok a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható. A gyártási Ø beállítása skála segítségével.

Műszaki leírás

Működési tartomány	10 - 250 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 9
Recéző furat Ø-höz d ₂	8 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Recézési Ø-höz d ₁	25 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RGE45° BL/BR15°
Recézési profil	RGE30° 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

