

**Actirox csiszolászalag AK890Y (CER), 50×2000 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558380 36
GTIN	4018875090527
Árucikk kategória	56V

**Leírás****Kivitel:**

**Actirox AK890Y** csiszolászalag geometriai kialakítású kerámia csiszolászemcsével **maximális és agresszív csiszolási teljesítménnyel**. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (**TOP SIZE**) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a kitűnő csiszolási teljesítményről. Robusztus Y poliészter alap **telepített köszörűgépeken** történő felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas **nemesacélhoz és szuperötvözetekhez**.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	36
Sorozat	AK890Y
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolászalag szélessége	50 mm
Csiszolászalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	50×2000 mm
Termék fajtája	Csiszolászalag

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		