

**Actirox csiszolászalag AK890Y (CER), 150×2000 mm, Szemcsézet: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558382 36
GTIN	4018875090565
Árucikk kategória	56V

Leírás**Kivitel:**

Actirox AK890Y csiszolászalag geometriai kialakítású kerámia csiszolászemcsével **maximális és agresszív csiszolási teljesítménnyel**. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg (**TOP SIZE**) gondoskodik a hűvös csiszolásról és a kitűnő csiszolási teljesítményről. Robusztus Y poliészter alap **telepített köszörűgépeken** történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas **nemesacélhoz és szuperötvözetekhez**.

Műszaki leírás

Szemcsézet	36
Sorozat	AK890Y
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Csiszolászalag szélessége	150 mm
Csiszolászalag hossza	2000 mm
Terméknév attribútum	150×2000 mm
Termék fajtája	Csiszolászalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas	35-40 m/s	
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	32-38 m/s	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	20-25 m/s	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	32-38 m/s	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	25-30 m/s	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	20-25 m/s	H
INOX	alkalmas	18-30 m/s	
Ti	feltételesen alkalmas	10-20 m/s	
GG(G)	alkalmas	30-45 m/s	K
CuZn	alkalmas	35-45 m/s	N
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		