

HOLEX**Turbómaró készlet 8 darabos, Z acél – durva, HM8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547120 8
GTIN	4067263104582
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett.** Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár Ø 6 mm. Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

Tartalom:

1–1 db 540740 sz. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020 méret.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z acél
Fogazás finomsági foka	durva
Szerszámanyag	HM
Szár Ø	6 mm

Turbómarók száma	8
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		

Tartozék

TurbómaróZ acél – durva Típus A0616	540740 A0616
TurbómaróZ acél – durva Típus A1020	540740 A1020
TurbómaróZ acél – durva Típus A1225	540740 A1225
TurbómaróZ acél – durva Típus C1225	540740 C1225
TurbómaróZ acél – durva Típus D1009	540740 D1009
TurbómaróZ acél – durva Típus F1225	540740 F1225
TurbómaróZ acél – durva Típus G0820	540740 G0820
TurbómaróZ acél – durva Típus L1020	540740 L1020