



Sztereómikroszkóp rávilágító bázissal, világítás nélkül, Típus: M50



Rendelési adatok

Rendelés száma	491753 M50
GTIN	7630003572254
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

- **Moduláris termékpaletta, ezáltal a mikroszkóp optimálisan illeszkedik minden feladathoz.**
- **Parafokálisan összehangolt optikai rendszer: Az élesség megmarad a nagyításváltásnál.**
- **Ergonomikus design.**
- **Az ESD kivitel megakadályozza a statikus kisülések miatt károsodásokat.**

Öt fokozatú nagyításváltó: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Tartalom:

Optika tartó, binokuláris ferde benéző 45°, 2x okulár szemüvegeseknek, objektív Achromat 1.0x, állvány, porvédő tok (antisztatikus).

Rávilágító bázis, fekete/fehér asztalbetéttel.

Opcionális tartozék:

LED-es világítás 491755 sz. és átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Figyelem:

Figyelje a tartalmat, mert a termék képei kis mértékben eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Zoom	5:1
Optikai rendszer	Greenough parfokális
Mélységélesség	13,7 mm
Látómező Ø	5,75 - 36,5 mm
Nagyítás (x-szeres)	6,3 - 40
Alap szélessége	278 mm
Okulár	10×/23B
Munkatávolság	89,6 mm
Sorozat	M
Alap hossza	301 mm
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp