



sztereómikroszkóp kihajtható tartókkal, világítás nélkül, Típus: M50



Rendelési adatok

Rendelés száma	491754 M50
GTIN	2050002078222
Árucikk kategória	49B

Leírás

Kivitel:

- **Moduláris termékpaletta, ezáltal a mikroszkóp optimálisan illeszkedik minden feladathoz.**
- **Parafokálisan összehangolt optikai rendszer: Az élesség megmarad a nagyításváltásnál.**
- **Ergonomikus design.**
- **Az ESD kivitel megakadályozza a statikus kisülések miatt károsodásokat.**

Öt fokozatú nagyításváltó: 6,3x; 10x; 16x; 25x; 40x.

Tartalom:

Optika tartó, binokuláris ferde benéző 45°, 2x okulár szemüvegeseknek, objektív Achromat 1.0x, állvány, porvédő tok (antisztatikus).

Kihajtható tartókaros állvány.

Opcionális tartozék:

LED-es világítás 491755 sz. és átvilágítás 491777 sz. BLI méret.

Figyelem:

Figyelje a tartalmat, mert a termék képei kis mértékben eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Alap hossza	260 mm
Mélységélesség	13,7 mm
Munkatávolság	89,6 mm
Optikai rendszer	Greenough parfokális
Nagyítás (x-szeres)	6,3 - 40
Sorozat	M
Okulár	10×/23B
Látómező Ø	5,75 - 36,5 mm
Zoom	5:1
Alap szélessége	220 mm
Termék fajtája	Sztereómikroszkóp