

Garant**Magasított asztal 750 mm, Típus: 750****Rendelési adatok**

Rendelés száma	974204 750
GTIN	4062406785819
Árucikk kategória	9GC

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Magasított asztal peremezett acéllemez profilból az asztallap alatt integrált kábelcsatornákkal. Az asztallábakban 2 kábel elvezetéssel (földelt dugaszhoz megfelelő). 25 mm vastag bambusz munkalap és polc, maradványok nélkül olajozva. Az alsó polc állítható magasságú.

Szín:

Lábak és alaperet RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 1080 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 750 mm

Munkalap vastagsága: 25 mm

Alsó polc állítható tartománya: 306 - 906 mm

Műszaki leírás

Magasság	1080 mm
Szélesség	750 mm

Munkalap vastagsága	25 mm
Mélység	750 mm
Alsó polc állítható tartománya	306 - 906 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	25 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Irodai asztal