

HOLEX**VHM saroklekerekítő maró, TiSiN, Rádiusz r: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208022 3
GTIN	4062406785925
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:****Egyenes hornyú, profiltorzulás nélkül.**Tűrés: r méret = $\pm 0,01$ mm.**Felhasználás:****Kontúros élék** lekerekítéséhez és sorjázásához.**Műszaki leírás**

Élhossz L_c	3 mm
Fogak száma Z	4
Rádiusz r	3 mm
Előtolás f_z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,025 mm
Kis $\varnothing D_3$	6 mm
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Rádiuszmarás	Előre
Nagy $\varnothing D_2$	12 mm
Teljes hossz L	82 mm
Bevonat	TiSiN
Szerszámananyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Rádiuskontúr tűrés	$\pm 0,01$
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras saroklekerekítő maró 7mm

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	800 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB