

**Garant**

**Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz  $\varnothing d = 25$  mm,  
Menet M×L: M12X196**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301366 M12X196
GTIN	4062406786021
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

**Felhasználás:**

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a Densimet® hosszabbítók tökéletes kombinációja.

**Műszaki leírás**

Furat $\varnothing D_1$	12,5 mm
Szár $\varnothing d$	25 mm
Menet M	M12
Külső $\varnothing D$	23 mm
Hasznos hossz $L_1$	140 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	196 mm
Befogó	$\varnothing d = 25$ mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Extensionrod

