

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz
L1: M10X75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁ tűrés IT6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Menet M	M10×75
Külső Ø D	28 mm
Hasznos hossz L ₁	75 mm
A-méret kinyúlási hossz	94 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccavarozható maró befogó