

**Garant****Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302261 10
GTIN	4062406786922
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Prémium kivitel: nikkelezett kivitel 4 zárható **hűtőcsatorna furattal**. Integrált hosszbeállítási szerszámok (állítási út 10 mm).

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.  
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Tartalom:**

4 darab M3 fúvófej csavar.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	32 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó