


Garant**Zsugorbefogó 4 hűtőcsatorna furattal, nikkelezett, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302261 16
GTIN	4062406786946
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Prémium kivitel: nikkelezett kivitel 4 zárható **hűtőcsatorna furattal**. Integrált hosszbeállítású szerszámok (állítási út 10 mm).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Tartalom:

4 darab M3 fúvófej csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Külső Ø D	34 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó