

Garant**Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 120,
Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302207 10 |
| GTIN | 4062406787134 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz beállítás.**
- **HSS és VHM szerszámokhoz.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.**
- **Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.**
- **Megerősített kivitel, ill. kontúr.**
- **Polírozott felület.**
- **Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.**

Előny:

- **Vibrációcsillapító.**
- **Jobb munkadarab felület.**
- **Optimalizált szerszám élettartam.**
- **Nagyobb folyamatbiztonság.**
- **Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz.

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz.

Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogási $\varnothing D_1$ | 10 mm |
| $\varnothing D_3$ | 50 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 120 mm |
| Hűtőcsatorna furat | Zárható |
| L_2 | 65,9 mm |
| Külső $\varnothing D$ | 32 mm |
| $\varnothing D_2$ | 24 mm |
| Befogó | SK 40 A = 120 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| belső hűtés | igen |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |