

Garant**Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 120,
Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302207 16
GTIN	4062406787158
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **Integrált szerszámhossz beállítás.**
- **HSS és VHM szerszámokhoz.**
- **Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.**
- **Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.**
- **Megerősített kivitel, ill. kontúr.**
- **Polírozott felület.**
- **Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.**

Előny:

- **Vibrációcsillapító.**
- **Jobb munkadarab felület.**
- **Optimalizált szerszám élettartam.**
- **Nagyobb folyamatbiztonság.**
- **Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz.

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz.

Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

L ₂	65,9 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	50 mm
Külső Ø D	34 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Ø D ₂	27 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Zsugorbefogó