

**Garant****Zsugorbefogó rezgéscsillapított, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 100 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308346 6
GTIN	4062406787264
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz beállítás.
- HSS és VHM szerszámokhoz.
- Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID/Balluff-Chip furattal.
- Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.
- Kiegyensúlyozó csavarokhoz menetes furatokkal.
- Megerősített kivitel, ill. kontúr.
- Polírozott felület.
- Speciális megtámasztású keményfém mag a zsugorbefogó testben.

**Előny:**

- Vibrációcsillapító.
- Jobb munkadarab felület.
- Optimalizált szerszám élettartam.
- Nagyobb folyamatbiztonság.
- Csekélyebb korrózióhajlam a polírozott felület következtében.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához (h6 szártűrés). Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

HSK hűtőfolyadék cső 309880 sz.,  
Dugókulcs 309890 sz.,

Zsugorbefogó készülék, tartozékok 354210 – 354440 sz.  
Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

## Műszaki leírás

Hűtőcsatorna furat	Zárható
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
L <sub>2</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	88 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Zsugorbefogó