


**Garant****ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309610 20
GTIN	4062406787318
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anyá bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Opcionális tartozék:**

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	19,5 mm
ER-hez	20 mm
Menet	M25×1,5

Kulcsnyílás SW	30 mm
Külső Ø D	34 mm
Max. meghúzási nyomaték	110 Nm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

## Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 30 mm	613300 30
--	-----------