

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Micro precíziós szerszámbefogó-hosszabbító hengeres szárral, Befogási tartomány: 1-6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.Száruk keményen felszabályozva.RFID / Balluffchip furattal.A szorítópatront egy szorítócsavar fogja be hátulról a befogón keresztül, felfogó anya nem szükséges!

**Előny:**

A rendkívül karcsú felépítés nehezen hozzáférhető alkatrészek megmunkálását is lehetővé teszi, pl. a szerszám- és formagyártásnál.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral és keresztmarkolatú kulccsal.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., GARANT szorítópatronok 309563 sz., ALBRECHT szorítópatronok 309572 – 309573 sz.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	150 mm
L <sub>1</sub>	67 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Kulcsnyílás SW	19 mm
Ø d	20 mm

belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó