

**FAHRION®**  
FAHRION QUALITÄT WERKZEUGE
**CENTRO P HDC ER felfogó anya, HDC típus ER-hez: 32HDC**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Árucikk kategória	34F

**Leírás**
**Kivitel:**

**Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

**Kúpos** = minden „C” méret.

**Standard** = minden más méret.

Trapéz finommenettel a nagy szorítóerők érdekében. Extra hosszú dupla megvezetésű ER felfogó anya. Golyóscsapágyazott felfogó anya a nagyobb meghúzási nyomatékok érdekében.

**Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Különleges tartozék:**

Precíziós ER szorítópatronok 308981 – 308986 sz., HP 309376 – 309378 sz. és

Menetfúró szorítópatronok 309414; 309418 sz., HDC görgőkulcs 309754; 309756 sz.

**Figyelem:**

**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Befogási tartomány: 2 - 20 mm

Teljes hossz L: 27 mm

Külső Ø D: 53 mm

Max. meghúzási nyomaték: 180 Nm  
Menet: Tr42×1

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	2 - 20 mm
Külső Ø D	53 mm
Max. meghúzási nyomaték	180 Nm
Teljes hossz L	27 mm
Menet	Tr42×1
Termék fajtája	Felfogó anya