

SIMTEK simturnMAX**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270527 3,2
GTIN	2050002064966
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

f	1,95 mm
belső hűtés	nem
Ø D	4 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,16 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Gyártó jelölése	AHC2CBN8
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		

Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas