

**simturn AX kiesztergáló betét, balos, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270563 5,2 |
| GTIN | 2050002065659 |
| Árucikk kategória | 24U |

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Min. furat Ø-höz D_{min} | 5,2 mm |
| f | 2,45 mm |
| Rádiusz R | 0,2 mm |
| Ø D | 5 mm |
| Maximális beszúrási mélység t_{max} | 0,5 mm |
| Gyártó jelölése | ADCUX800 |
| Hasznos hossz | 10,2 mm |
| Terméknév attribútum | $L_2 = 10,2$ mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|--------------|-------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | alkalmas | | |

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------|---|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 110 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | | |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |