

Garant GRIDLINE

ESD műhelykocsi, 20×16G, Fiókok száma: 6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	971750 6
GTIN	4062406783846
Árucikk kategória	9GD

Leírás**Kivitel:**

A műhelykocsi **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Polc porszórt bevonatú, vezetőképés acéllemezből és plusz vezetőképés tárolópolc kisalkatrész rekeszekkel és poliamid doboztartóval, karcálló és kíméli a felületet. **Elektromosan vezetőképés** 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható **kerékekkel**, nyom nélküli TPE futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánntal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Alkalmos vezetőképés padlóburkolattal rendelkező elektrosztatikusan védett területeken történő használatra. A földelés a kerekekkel történik, külön földelő csatlakozás nem szükséges. Minden műanyag alkatrész vezetőképés kivitelű a felület feltöltődésének megakadályozásához.

Szabvány:

DIN EN 61340-5-1.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Magasság	1000 mm
Súly	71 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Szélesség	800 mm
Fiókok száma	6
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×16G
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Műhelykocsi