

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, jobbos, Típus: 20/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274170 20/2
GTIN	4062406785475
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás: $D_{min} = 14$ mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	88 mm
t_{max} belső megmunkálás	3 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	30 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	16 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Rendszerkulcs	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem

Termék fajtája

Furatkés