

**Száraz porszívó, Gyártó jelölése: VHS120CB****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078558 VHS120CB
GTIN	5711145403940
Árucikk kategória	07D

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, nagyon hosszú élettartamú Nilfisk CFM „Grey Line” ipari porszívó.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat a 078551 – 078552 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Tartálytérfogat	37 l
Hálózati feszültség	230 V
Be- / kikapcsoló	igen
Névleges csatlakoztatási szélesség	50 mm
Szélesség	570 mm
Szűrőrendszer	Csillag szűrőbetét

Energiaellátás	Vezetékes
Hossz	560 mm
Porkategória – porszívó	M
Szűrőtisztítás	Manuális szűrőleverő
Súly	38 kg
Működési zajkibocsátás	74 dB(A)
Teljesítményfelvétel	2000 W
IP védettségi osztály	IP 44
Magasság	1015 mm
Szűrő típusa	Poliészter szűrő
Hálózati frekvencia	50 Hz
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó