



Hidraulika készletek, Típus: ECO



Rendelési adatok

Rendelés száma	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Konfekcionált hidraulika készletek a 700 bar-os munkatartományban az összes szükséges komponenssel a gyakori szimpla és kettős működésű hidraulikahengerekhez való csatlakoztatáshoz.

- **2 fokozatú 1,0 literes kézi szivattyú a gyors munkavégzés érdekében.**
- **100%-ban nyomásvizsgált tömlők 720 bar maximális nyomáshoz, ISO 22384 szerint gyártva.**
- **Alapkivitelben CEJN CIS tömlő azonosító rendszerrel a maximális biztonság érdekében.**
- **3/8 col NPT csatlakozó menet, csatlakozó rendszer ISO 14540 szerint. Kompatibilis a piacon elérhető hidraulika rendszerek több mint 80%-ával.**
- **Minden komponens külön utánrendelhető.**

Induló készlet minden szükséges alap komponenssel.

Tartalom:

Hidraulika szivattyú, tömlő készlet, csatlakozó fej, **olajfeltöltés nélkül.**

Figyelem:

A hidraulika szivattyúkat minden használat előtt fel kell tölteni hidraulikaolajjal. Az ISO VG 15 vagy ISO VG 22 szerinti olajok használata ajánlott.

Műszaki leírás

Hidraulika csatlakozó	3/8 NPT coll
-----------------------	--------------

Munkanyomás	700 bar
Nyomásfokozatok száma	2
Hasznos tartálytérfogat	1000 ml
Tömlőhossz	2 m
Termék fajtája	Hidraulika készlet