



## Hidraulika készletek, Típus: PRO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086053 PRO
GTIN	7391390484079
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Konfekcionált hidraulika készletek a 700 bar-os munkatartományban az összes szükséges komponenssel a gyakori szimpla és kettős működésű hidraulikahengerekhez való csatlakoztatáshoz.

- **2 fokozatú 1,0 literes kézi szivattyú a gyors munkavégzés érdekében.**
- **100%-ban nyomásvizsgált tömlők 720 bar maximális nyomáshoz, ISO 22384 szerint gyártva.**
- **Alapkitelben CEJN CIS tömlő azonosító rendszerrel a maximális biztonság érdekében.**
- **3/8 col NPT csatlakozó menet, csatlakozó rendszer ISO 14540 szerint. Kompatibilis a piacon elérhető hidraulika rendszerek több mint 80%-ával.**
- **Minden komponens külön utánrendelhető.**

Profi készlet kiegészítő elemekkel a hatékony és gyors munkavégzés érdekében.

- **Tömlő készlet csatlakozóval és tömlőcsonkkal az alkotóelemek gyors összekapcsolásához és szétválasztásához.**
- **Manométer a nyomás felügyeletéhez.**
- **Stabil ABS koffer habszivacs betéttel a biztonságos tárolás és a felhasználási helyre történő könnyű szállítás érdekében.**

#### Tartalom:

Hidraulika szivattyú, tömlő készlet tömlőcsonkkal és csatlakozóval, manométer, csatlakozó blokk, csatlakozó a henger felőli oldalhoz, stabil szállítóköffer, **olajfeltöltés nélkül**.

**Figyelem:**

A hidraulika szivattyúkat minden használat előtt fel kell tölteni hidraulikaolajjal. Az ISO VG 15 vagy ISO VG 22 szerinti olajok használata ajánlott.

**Műszaki leírás**

Nyomásfokozatok száma	2
Hasznos tartálytérfogat	1000 ml
Munkanyomás	700 bar
Hidraulika csatlakozó	3/8 NPT coll
Tömlőhossz	2 m
Csomagolás	Szállítóköffer
Termék fajtája	Hidraulika készlet