



Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S8200



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 070236 S8200 |
| GTIN | 7322590055486 |
| Árucikk kategória | 03R |

Leírás

Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínál alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.

- **Leválasztó kuplunggal**
- **Beállítható forgatónyomaték**
- **Egyszerűen kezelhető**

Alkalmazható :

Sorozat csavarozások gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret

Nyomatéktartomány: 40 - 200 cNm

Üresjárat fordulat/szám: 700 - 1000

Szerszámbefogó mérete: 1/4 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: Hatszög

Szerszámbefogó alakja: E

Felépítés: Rúd

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------|
| Felépítés | Rúd |
| Szerszámbefogó mérete | 1/4 coll |
| Nyomatéktartomány | 40 - 200 cNm |
| Gyártó jelölése | S8200 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Súly | 0,46 kg |
| Üresjárat fordulat/szám | 700 - 1000 |
| Működési zajkibocsátás | 67 dB(A) |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Hatszög |
| Szerszámbefogó alakja | E |
| Termék fajtája | Rúdcsavarozó |