



Elektromos nyomatékhatárolt csavarozó, Típus: S8120-2000



Rendelési adatok

Rendelés száma	070236 S8120-2000
GTIN	7322590055462
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Az S8 sorozatú PRO elektromos csavarozó különböző modellek széles választékát tartalmazza, melyek nagy fordulatszámot és pontosságot kínálnak. Az ergonomikus kialakítású S8 csavarozó Plug-and-Play megoldást kínál alacsony nyomatékú szerelési feladatokhoz. Az S8 sorozat a minőség és a hatékonyság növeléséhez készült.

- **Leválasztó kuplunggal**
- **Beállítható forgatónyomaték**
- **Egyszerűen kezelhető**

Alkalmazható :

Sorozat csavarozások gyorsváltó pengetartóval E 6,3 pengékhez

Figyelem:

A hozzátartozó Power adaptert itt találja: 070235 sz. ADAPTER méret

Nyomatéktartomány: 15 - 120 cNm

Üresjárat fordulat/szám: 1400 - 2000

Szerszámbefogó mérete: 1/4 coll

Szerszámbefogó meghajtási profil: Hatszög

Szerszámbefogó alakja: E

Felépítés: Rúd

Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	67 dB(A)
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Nyomatéktartomány	15 - 120 cNm
Gyártó jelölése	S8120-2000

Felépítés	Rúd
Üresjárat fordulatszám	1400 - 2000
Súly	0,46 kg
Szerszámbefogó alakja	E
Szerszámbefogó meghajtási profil	Hatszög
Termék fajtája	Rúdcsavarozó