



Mágneses mérőóra állvány kettős finombeállítás, Típus: 240



Rendelési adatok

Rendelés száma	441174 240
GTIN	7290003243143
Árucikk kategória	46G

Leírás

Kivitel:

Mechanikus mágneses mérőóraállvány mechanikus központi rögzítéssel. Mindhárom csukló egyetlen forgó fogantyúval szorítható meg. Fokozatmentesen szabályozható szorítóerő nagy stabilitással. A gömbcsuklók gyors és egyszerű pozícionálást tesznek lehetővé. Prizmás mágneses talppal és forgókapcsolóval.

Univerzális mérőóra-befogó $\varnothing 8$ mm, $\varnothing 6$ mm, $\varnothing 3/8$ col befogószárokhoz és tartóprizmával rendelkező mérőkészülékekhez. **Nagyon pontos beállítási lehetőség a kettős finombeállításnak** köszönhetően a mérőóra befogónál és a mágnesestalpnál.

Műszaki leírás

Csuklós kar hossza L_1	110 mm
Csatlakozó menet alul	M8
Csuklós kar hossza L_2	101 mm
Kinyúlás	282 mm
Mágnesestalp hossza	60 mm

Mágnestalp szélessége	50 mm
Tartóerő	800 N
Mágnestalp magassága	55 mm
Termék fajtája	Mérőóra állvány

Tartozék

Tartalék forgómarkolat 3D csuklós karhoz Típus 240	442112 240
--	------------