

uvex**Kesztyű pár uvex 60090, Kesztyűméret: 8**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094294 8
GTIN	4048612086001
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex 18-as fonalsűrűségű vágás elleni védőkesztyű szabadalmaztatott **Bamboo TwinFlex®** technológiával. 45%-ban újrahasznosított poliamidból és bambusz viszkózból áll. Különösen kényelmes a jó szellőzésnek és az **adaptív illeszkedésnek** köszönhetően. Hosszabb élettartam a **nagy kopásállóságnak** és a megerősített hüvelykujj hajlatnak köszönhetően.

Felhasználás: Alkalmas száraz és enyhén nedves munkakörnyezethez.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A modell az EN 407 szabványnak megfelelően +100 °C-ig akár érintkező hőhöz is alkalmas. A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás

Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41D
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Bambusz viszkóz, HPPE, acél, PA, elasztán
Bevonat	Aqua-Polymer Xtra Grip hab
Felhasználási tartomány	Allround
Festék	zöld
Szabvány	EN 407
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű