

**Precíziós mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432140 10/58
GTIN	7630041109900
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 2006. júniusi kiadása szerint. **Ütésvédett** precíziós mérőórák. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Befogósár Ø h6	8 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,56 - 0,84 N
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Skálaérték	0,01 mm

Leolvasás	1/100 mm
Ház Ø	58 mm
Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Elforgatható számlap	igen
Állítható tűrésjelzők	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10