



## Precíziós mérőóra ütésvédelemmel, Méréstartomány / ház Ø: 1/61,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	433407 1/61,5
GTIN	7630041151848
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg. Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. Nagyon precíz kivitel. A mérőmű fontos részei **drágakő csapágyazásúak**. Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

#### Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

### Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstartomány	0 - 1 mm
Skálaérték	0,001 mm
Befogósár Ø h6	8 mm
Leolvasás	1/1000 mm
Kalibrálás	C2

Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Mérőerő	1,12 - 1,68 N
Ház Ø	61,5 mm
Elforgatható számlap	igen
Méréstechnika	analóg
Ház anyaga	Sárgaréz
Termék fajtája	Mérőóra

### Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
---	----------