

**Precíziós mérőóra IP67, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/61,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432230 10/61,5
GTIN	7630041151787
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Precíziós mérőórák, ütésvédelemmel **fröccsenő víztől, olajtól, szennyeződéstől védettek**. A száron lévő mérőcsapok gumi harmonikával, a felső végén védőhüvellyel tömítettek. Tömített hátlap, az óraüveg és a külső gyűrű szorosan felcsavarozva. Befogószár Ø 8 mm h6.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 878
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Skálaérték	0,01 mm
Befogószár Ø h6	8 mm
IP védettségi osztály	IP 67

Ház Ø	61,5 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	1,04 - 1,56 N
Leolvasás	1/100 mm
Méréstartomány	0 - 10 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10