

**Kis mérőóra IP67, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432670 5/40
GTIN	7630041151794
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 2006. júniusi kiadása szerint. Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogószár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Sárga számlap a jobb leolvasás érdekében.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,63 - 0,77 N
Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Befogószár Ø h6	8 mm
Méréstartomány	0 - 5 mm

Skálaérték	0,01 mm
Kalibrálás	C1
Ház Ø	40 mm
Elforgatható számlap	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
---	-----------