




## Kis mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/40



### Rendelési adatok

Rendelés száma	432570 5/40
GTIN	7630041109894
Árucikk kategória	45A

### Leírás

#### Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 2006. júniusi kiadása szerint. Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Sárga számlap a jobb leolvasás érdekében.

#### Különleges tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Csomagolás: Stabil doboz

Kalibrálás: C1

Skálaérték: 0,01 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 0,5 mm

Mérőerő: 0,63 - 0,77 N

### Műszaki leírás

Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Kalibrálás	C1
Skálaérték	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 5 mm

Ház Ø	40 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
Mérőerő	0,63 - 0,77 N
Elforgatható számlap	igen
Ütésvédett	igen
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

### Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023010 10
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940