

Garant**Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col, Típus: 1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632345 1/4
GTIN	4062406798413
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz, munkaszög 5°.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Teljes hossz	116 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem

kioldóval	igen
kalapács funkcióval	nem
QuickRelease-zel	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
fokozatmentesen kihúzható	nem
Termék fajtája	Racsnis

Tartozék

Finomfogazású racsnis pótalkatrész készlet 1/4 col Típus 1/4	632031 1/4
--	------------