

**Garant****Irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col kioldóval, Típus: 1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	640435 1/2
GTIN	4062406798437
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Kioldóval és irányváltó tárcsával jobbos és balos hajtáshoz, munkaszög 5°.

**Szabvány:**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	264 mm
Fogak száma	72
Munkaszög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
csuklós fejjel	nem
billenthető fej	nem
kioldóval	igen

kalapács funkcióval	nem
QuickRelease-zel	nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról	nem
forgatható markolattal	nem
fokozatmentesen kihúzható	nem
Felfogó furat a nyél végén	nem
Termék fajtája	Racsni

---

## Tartozék

Finomfogazású racsnis pótalkatrész készlet 1/2 col Típus 1/2	640031 1/2
--	------------