

**Finomkötésű kesztyű pár 6102, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094218 7 |
| GTIN | 4059904172524 |
| Árucikk kategória | 09H |

Leírás**Kivitel:**

6102. Fekete pamut / elasztán finom kötésű kesztyű, egyik oldalon fehér PVC érdesítéssel a jó tapadás érdekében. Az integrált szénszálnak köszönhetően **érintőképernyőhöz alkalmas** az ujjbegyeknél (hüvelykujj, mutatóujj, középső ujj).

Felhasználás:

Kommissiózás, szállítás, finom szerelés.

Szabvány:

EN 388

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Kesztyűméret | 7 |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| EN 388 | 1121X |
| Hordozóanyag | Pamut / elasztán |
| Bevonat | PVC érdesítés |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | fekete / szürke |
| Kötéstechnológia | 13G |
| Felhasználás | többször használatos |
| Anyag | pamut |
| Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |